


dyson airblade tap

技术参数


AB 09 AB 10 AB 11



前端视图



旁视图



龙头尺寸

AB10 高度 309 mm 宽度 297 mm 深度 286 mm

马达箱尺寸

AB10 高度 266 mm 宽度 142 mm 深度 189 mm

最小间隙


Z 从地板上来 100 mm

技术参数


AB 09 AB 10 AB 11



旁视图



前端视图



地板

龙头尺寸

AB11 长 312 mm 宽度 297 mm

马达箱尺寸

AB11 高度 266 mm 宽度 142 mm 深度 189 mm

技术参数

AB 09 AB 10 AB 11



AB11 安装

Dyson Airblade Tap干手器，马达安装在柱墙后，上面盖一块金属盖板，由Dyson Airblade Tap干手器随机附送（图1）。安装时，需要有垂直的墙面，这样金属盖板才能嵌入中间（图2）。一堵墙上必须装有墙钉，所以a) 可以承重，b)可以位于龙头躯干在正确的位置。

如需获取所有指令，请参考随机赠送的纸质安装向导，该信息也能从网上下载。www.dyson.cn/docs

图 1



图 2




图 3

安装石膏板。





图 4

安装Dyson Airblade Tap干手器




dyson airblade tap

技术参数

AB 09 AB 10 AB 11

电气
输入电压 / 频率: 220-240V 50 & 60 Hz
额定功率: 1600 W
马达类型: 戴森数码马达V4——无刷之流马达
马达转换率: 每秒6,000
马达速度: 90,000 rpm
操作温度区间: 0 – 40°C
加热类型: 没有
待机耗电: 少于0.5 W
安装
安装龙头: 不锈钢 (拉丝)
台盆下马达安装 ABS模具 (主要部件)
外部螺栓类型: Torx T15
到IP35的进水口保护
过滤
HEPA 滤网 (玻璃纤维和膨化硅纤维)
除菌率99.9%
操作
零接触, 红外线操作
干手时间: 12秒 (测量方法基于国家卫生标准基金会第P.335号标准)
运行时锁定期: 30 秒
空气过孔速度: 690 km/h
运行吹气速度达29 l/s
最高海拔: 2,000 米
进出水
水流速度: 4 l/min 普通充气孔。带低水流充气孔的产品1.9 l/min。
龙头电源供给: 交流电
水温控制: 推荐使用水温调节器 (不提供)
水压范围: 1-8 bar
运输
序列号前缀: AB09 GK6; AB10 GK7; AB11 GK8
单机订购代码: AB09 301841-01; AB10 301842-01; AB11 301843-01
净重: AB09 4.3 kg; AB10 4.6 kg; AB11 9.0 kg
带包装重量: AB09 5.7 kg; AB10 6.1 kg; AB11 11.4 kg
外包装尺寸: AB09 H303 × W284 × D286 mm
AB10 H276 × W437 × D280 mm; AB11 H302 × W610 × D375 mm
单机条形码: AB09 5025 1550 1699 2;
AB10 5025 1550 1700 5; AB11 5025 1550 1777 7

水池规格
Dyson Airblade Tap干手器可以和大部分洗手池匹配。请确保塞子没有安装在池中, 也要避免塞入落水的塞子 (比如旋转或者弹跳等)。
通过运用专门设计的测试方法, 戴森工程师们测试了大量使用Dyson Airblade Tap干手器的水池。如需获取更多关于推荐的水池的信息, 请登录我们的网站。 www.dyson.cn/docs
我们建议避免使用带以下几何特征的洗手池; 在下水孔的周围有平地基座。(通常范围在60mm以内)。墙到水池基座的上下斜坡水流。如需更多信息, 请参考预安装向导。
水池尺寸: 所有水池的测量都是内部体积, 除非特别提及 水池最小宽度: 350mm, 从前到后: 最小 300mm。 最小水池深度: 100 mm 适用AB10的最大水池深度为: 200 mm (水池的外部测量)
洗手池材料: 应该避免使用表面高度抛光材料, 比如, 镀铬表面。 瓷器或者金属拉丝表面。如果碰到多个龙头并排安装的情况, 龙头中心之间的间距应不小于580mm。
标准质保
5 年质保



产品范围		
AB09 短颈式	AB10 长颈式	AB11 挂壁式
		

dyson airblade tap

其他相关文件可以从网上下载

预安装向导

安装向导

Dyson Airblade Tap干手器使用手册。

清洁向导。

CAD图纸。

安装视频。



NSF标志是NSF国际的注册商标。

碳标志是碳信任协会的注册商标。

NSF标志是NSF国际的注册商标。低碳排放标志是碳信任协会的注册商标。HACCP国际非认证标志为HACCP国际注册商标。根据戴森产品的安装和操作环境，HACCP国际已认证了该产品。

如需获取更多信息，请直接联系戴森

4009-202-808

www.dyson.cn